

Garant**Tool24 Smartline – system szaf Z przegródkami i pojemnikami, Typ: S90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	979001 S90
GTIN	4062406133948
Klasa artykułu	9SA

Opis**Wykonanie:**

Elastyczny system wydawania towarów do przechowywania, wydawania i zarządzania narzędziami do skrawania i montażu, przyrządami pomiarowymi, artykułami BHP i ogromną ilością artykułów zużywalnych. Systemy typu Master można rozbudować o opcjonalne szafki (system Slave). Dzięki indywidualnie zamawianym pakietom oprogramowania systemy są idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika.

Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do przechowywania i zarządzania narzędziami i akcesoriami.

Zawartość:

Przegródki i pojemniki: 340× nr 960540 rozm. 149; 20× nr 960560 rozm. 149

Umieszczenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 80×50 mm; 10×100 mm

w dostawie::

System Slave: szafa do wydawania narzędzi z przegródkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 15 kg
Powierzchnia magazynowa: 8,4 m²
wysokość: 1390 mm
szerokość: 1159 mm
głębokość: 750 mm
szerokość użytkowa szuflad: 153 mm
głębokość użytkowa szuflad: 612 mm

Opis techniczny

masa	640 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	15 kg
szerokość użytkowa szuflad	153 mm
Powierzchnia magazynowa	8,4 m ²
głębokość	750 mm
typ	Szafa uzupełniająca, kompletna
Liczba szuflad	90
Podział wewnątrz szuflady	9×36 E
głębokość użytkowa szuflad	612 mm
wysokość	1390 mm
szerokość	1159 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System wydawania towarów