

Garant**Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą chromowane, Liczba wkrętaków: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626089 9
GTIN	4062406133863
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie poszczególnych kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Po 1 wkrętaku kątowym nr 626087 – od 3 mm z kulą ustalającą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

liczba wkrętaków	9
materiał	stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
powierzchnia	chromowane
funkcja przytrzymywania	Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
powłoka chwytu z tworzywa sztucznego	nie

końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
Rodzaj produktu	Wkręta

Aksesoria

Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 2 mm	626087 2
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 6 mm	626087 6
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 4 mm	626087 4
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 2,5 mm	626087 2,5
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 10 mm	626087 10
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 3 mm	626087 3
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 1,5 mm	626087 1,5
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 5 mm	626087 5
Wkręta kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującąchromowane 6 - kątne 8 mm	626087 8