

**Garant****Zestaw kluczy oczkowych, dwustronnych, odsadzonych, liczba narzędzi: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	952525 11
GTIN	4062406153182
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

**w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952525: 1 szt.  
Klucz oczkowy dwustronny GARANT, głęboko odsadzony nr 615600 rozm. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: po 1 szt.

**Opis techniczny**

liczba narzędzi	11
głębokość w G	24
szerokość w G	10
głębokość	600 mm
szerokość	250 mm
masa	2,929 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×24

Rodzaj produktu

Wkładki z tworzywa piankowego

**Akcesoria**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 14X15 mm

615700 14X15

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 8X9 mm

615700 8X9

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 27X30 mm

615700 27X30

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do  
asortymentu twardych pianek 952525

952001 952525

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 21X23 mm

615700 21X23

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 16X17 mm

615600 16X17

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 18X19 mm

615600 18X19

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 6X7 mm

615600 6X7

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 14X15 mm

615600 14X15

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 21X23 mm

615600 21X23

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 10X11 mm

615600 10X11

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 10X11 mm

615000 10X11

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 20X22 mm

615600 20X22

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 8X9 mm

615600 8X9

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 12X13 mm

615000 12X13

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 12X13 mm

615600 12X13

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 27X30 mm

615600 27X30

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  
rozwartość klucza 24X26 mm

615600 24X26