




Zestaw kluczy oczkowo-płaskich, liczba narzędzi: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	952505 20
GTIN	4062406153069
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952505: 1 szt.

Klucze oczkowo-płaskie HOLEX nr 613950 rozm. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: po 1 szt.

Opis techniczny

liczba narzędzi	20
głębokość	500 mm
szerokość w G	10
głębokość w G	20
szerokość	250 mm
wersja	z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
masa	2,587 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G	10×20
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 952505	952001 952505
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613950 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613950 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613950 9
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613950 11
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613950 6
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613950 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613950 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613950 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613950 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 27 mm	613950 27
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613950 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613950 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613950 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613950 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613950 20
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613950 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613950 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613950 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613950 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613950 8