

## Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	952078 7
GTIN	2050002004085
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

#### w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952078: 1 szt.

suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.

kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.

Rysik traserski HOLEX z węglików spiekanych nr 458800 rozm. HM: 1 szt.

miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.

miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.

przymiar z tworzywa WIHA, 2 m, nr 466200, wielk. 2: 1 szt.

Poziomnica HOLEX nr 467436, wielk. 400: 1 szt.

### Opis techniczny

liczba narzędzi	7
głębokość w G	20
szerokość	200 mm
masa	1,197 kg
głębokość	500 mm

szerokość w G	8
wersja	z narzędziem pomiarowym
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 952078	952001 952078
Suwmiarkiz noniuszem 1/20 zakres pomiarowy 150 mm	410200 150
Rysik traserski, prosty, z węgl. spiek. Typ	458800
Poziomnice aluminiowe z magnesem długość 400 mm	467436 400
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2,5 m	462201 2,5
Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2 długość ramion 150X100 mm	452600 150X100
Metrówki z tworzywa sztucznego długość 2 m	466200 2
Giętke, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z podziałką z tyłu długość całkowita 300 mm	461805 300