



Asortyment bitów „Tool-Check PLUS” z urządzeniem uruchamiającym i nasadkami do kluczy nasadowych 39-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676171
GTIN	4013288191601
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. 1/25; 3 szt. 2/25; 1 szt. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675380 1 szt. 1/25; 3 szt. 2/25; 1 szt. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. 675350 rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0x5,5

Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Uchwyty do wkrętarek: 1 szt.

Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
oznaczenie producenta	Tool-Check PLUS
uchwyt	Uchwyty do wkrętek
uchwyt	Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	675240 4
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX15	675350 TX15
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX20	675350 TX20
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnątwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675380 3/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675240 6
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 8 mm	675240 8
	675200 3/25

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX10

675350 TX10

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnątwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675380 2/25

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm

675240 3

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm

675240 5

Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 Typ 1/4

676645 1/4

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675200 2/25

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnątwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm

675380 1/25

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX30

675350 TX30

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX25

675350 TX25