

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953690 13
GTIN	4062406155681
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953690: 1 szt.

Grzechotka GARANT nr 635025 rozm. 3/8: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 125: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT nr 636229, rozm. 3/8: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Opis techniczny

masa	0,763 kg
szerokość	200 mm
głębokość w G	8

szerokość w G	8
liczba narzędzi	13
głębokość	200 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 11 mm	637125 11
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 12 mm	637125 12
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 16 mm	637125 16
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635025 3/8
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 19 mm	637125 19
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 15 mm	637125 15
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 14 mm	637125 14
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 17 mm	637125 17
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardej pianki 953690	952001 953690
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 18 mm	637125 18
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
10 mm

637125 10

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza
13 mm

637125 13