

## Zestaw do mechaniki precyzyjnej, liczba narzędzi: 14



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	954860 14
GTIN	2050002004474
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

#### w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954860: 1 szt.

lupa zegarmistrzowska nr 490702, wielk. 10: 1 szt.

Wkrętaki zegarmistrzowskie HOLEX do śrub płaskich nr 669005 rozm. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 szt.

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów z główką Phillips HOLEX, nr 669015, rozm. 0; 1: po 1 szt.

szcypce precyzyjne, nr 716100, wielk. 125: 1 szt.

Precyzyjne oczne szcypce tnące GARANT nr 725390, wielk. 110: 1 szt.

Pęseta spiczasta HOLEX nr 727520, rozm. N: 1 szt.

Pęseta tępą HOLEX nr 727550, rozm. N: 1 szt.

Pęseta kątowna HOLEX nr 727600 rozm. N: 1 szt.

### Opis techniczny

szerokość w G	8
głębokość	250 mm

liczba narzędzi	14
głębokość w G	10
szerokość	200 mm
wersja	z zestawami narzędzi
masa	0,354 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x10
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 1,8 mm	669005 1,8
Wkrętaki zegarmistrzowskie do śrub z główką Phillips wielkość gniazda krzyżowego 0	669015 0
Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 3,0 mm	669005 3,0
Pęsety igłowe, 125 mm, kształt AA, proste materiał N	727520 N
Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy długość całkowita 110 mm	725390 110
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954860	952001 954860
Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 3,5 mm	669005 3,5
Lupy zegarmistrzowskie Tech-Line Powiększenie (x-krotne) 10	490702 10
Wkrętaki zegarmistrzowskie do śrub z główką Phillips wielkość gniazda krzyżowego 1	669015 1
Pęsety tępe, końcówki o szerokości 3 mm, proste, 145 mm, kształt 40 materiał N	727550 N
Pęsety wąskie, zagięte, 150 mm, kształt 22b materiał N	727600 N
	716100 125

Szczypce precyzyjne, chromowane, płaskie, okrągłe długość całkowita 125 mm

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 2,3 mm

669005 2,3

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 1,5 mm

669005 1,5

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich szerokość ostrza b 1 mm

669005 1