



## Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	953704 20
GTIN	4062406157104
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

#### Pasuje do:

**Nowe wózki warsztatowe GARANT** z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizatorów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

#### w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953704: 1 szt.

nasadka 6-kątna HOLEX, nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa HOLEX, nr 631720 rozm. 3; 4; 5; 6: po 1 szt.

Grzechotka HOLEX przełączalna nr 632090 rozm. 1/4: 1 szt.

przedłużka HOLEX, nr 632420 wielk. 150: 1 szt.

Uchwyt HOLEX nr 632840, rozm. 150: 1 szt.

Przetyczka HOLEX nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

## Opis techniczny

głębokość	250 mm
masa	0,581 kg
szerokość	200 mm
głębokość w G	10
liczba narzędzi	20
szerokość w G	8
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632420 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 5 mm	631020 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 6 mm	631720 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 8 mm	631020 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 12 mm	631020 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 11 mm	631020 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 6 mm	631020 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 5 mm	631720 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 13 mm	631020 13

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631020 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631020 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631020 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631020 9
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 3 mm	631720 3
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953704	952001 953704
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 4 mm	631720 4