


**Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, liczba narzędzi: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	954214 8
GTIN	4062406157555
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954214: 1 szt.

szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych HOLEX, nr 719805, wielk. J0; J1; J2; J3: po 1 szt.

szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych HOLEX, nr 719905, wielk. A0; A1; A2; A3: po 1 szt.

Opis techniczny

szerokość	200 mm
szerokość w G	8
liczba narzędzi	8
głębokość w G	20
głębokość	500 mm

wersja	ze szczypcami
masa	1,253 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A0	719905 A0
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954214	952001 954214
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A1	719905 A1
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J3	719805 J3
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A3	719905 A3
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2	719805 J2
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J0	719805 J0
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J1	719805 J1
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2	719905 A2