



## Wkrętaki do pobijania, liczba narzędzi: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	953447 8
GTIN	2050002011823
Klasa artykułu	91A

### Opis

#### Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

#### Pasuje do:

**Nowe wózki warsztatowe GARANT** z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

#### w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953447: 1 szt.

Wkrętaki, do śrub płaskich z kapturkiem do pobijania WERA 660300 rozm. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: po 1 szt.

WERA Wkrętaki z kapturem do pobijania z główką Phillips nr 668300, wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.

### Opis techniczny

szerokość	200 mm
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
szerokość w G	8

liczba narzędzi	8
masa	1,087 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 10 mm	660300 10
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953447	952001 953447
Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 7 mm	660300 7
Wkrętek z główką Phillipsz nasadką do podbijania. wielkość gniazda krzyżowego 2	668300 2
Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 4,5 mm	660300 4,5
Wkrętek z główką Phillipsz nasadką do podbijania. wielkość gniazda krzyżowego 1	668300 1
Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 3,5 mm	660300 3,5
Wkrętki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania szerokość ostrza b 5,5 mm	660300 5,5
Wkrętek z główką Phillipsz nasadką do podbijania. wielkość gniazda krzyżowego 3	668300 3