


Garant**Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	954201 5
GTIN	4062406157456
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954201: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.

szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.

Opis techniczny

szerokość w G	8
liczba narzędzi	5
szerokość	200 mm

głębokość	500 mm
głębokość w G	20
wersja	ze szczypcami
masa	1,522 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 180 mm	700940 180
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706000 250
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami długość całkowita 200 mm	713040 200
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706001 250
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954201	952001 954201
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów długość całkowita 200 mm	713440 200