



Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 39



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953833 39
GTIN	4062406158705
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953833: 1 szt.

Nasadka 6-kątna 1/4 cala HOLEX nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/4 cala HOLEX nr 631720 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/4 cala HOLEX nr 632090, rozm. 1/4: 1 szt.

Przedłużka 1/4 cala HOLEX nr 632420, rozm. 50; 150: po 1 szt.

Uchwyt HOLEX 1/4 cala nr 632840, rozm. 150: 1 szt.

Przetyczka 1/4 cala HOLEX nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana 1/4 cala HOLEX nr 633520, rozm. 1/4: 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/2 cala HOLEX nr 640190, rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 125: 1 szt.

Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana 1/2 cala HOLEX nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/2 cala HOLEX nr 643220 rozm. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
masa	3,179 kg
głębokość w G	20
liczba narzędzi	39
szerokość w G	10
szerokość	250 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 4 mm	631720 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631020 4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642120 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643220 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631020 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631020 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643220 12
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala	640220
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642120 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631020 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642120 15
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642120 22

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 5 mm	631720 5
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642120 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642120 17
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631020 7
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631020 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632420 150
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643220 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643220 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 calakrótkie sześciokąt 3 mm	631720 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631020 5
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642120 19
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953833	952001 953833
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632420 50
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633520 1/4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642120 21
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643220 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631020 11
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642120 18
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631020 13
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642120 24

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2

640190 1/2