



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 47 szt., liczba części: 47



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630028 47
GTIN	4000896215188
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zaleta:

Smartcase z funkcją ustawienia

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątnie, 1/4 cala: 9 szt., wielk. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Nasadki 6-kątnie, 1/2 cala: 13 szt., wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Groty bitów do wkrętów Phillips C 6,3: 2 szt., wielk. 1; 2

Groty wkrętaków do bitów do wkrętów Pozidriv C 6,3: 2 szt., wielk. 1; 2

Groty typu bit do wkrętów z rowkiem C 6,3: 3 szt., wielk. 4; 6; 8

Groty typu bit 6-kątnie C 6,3: 5 szt., wielk. 2; 3; 4; 5; 6

Bity do Torx® C 6,3: 5 szt., wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Złączki do bitów 1/4 cala: Nasadka czworokątna 1/4 cala – gniazdo bitów 1/4 cala

Przedłużka, 1/4 cala: 1 szt., wielk. 101,5 mm

Przedłużka, 1/2 cala: 2 szt., wielk. 123; 248 mm

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt.

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632060

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640480

przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części

wysokość: 65 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5-27 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 2-6 mm

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	5-27 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	47
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uniwersalny profil grota do wkrętów Philips i z rowkiem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	2-6 mm
długość	355 mm
szerokość	235 mm
wysokość	65 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

	163-568L
	165-L