

Garant

**Wózek transportowy z kółkami gumowymi pełnymi, szerokość użytkowa mm/
model: 627/A**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Klasa artykułu	91L

Opis**Wykonanie:**

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (Ø 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwytu do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

w dostawie::

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kółkami gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Opis techniczny

szerokość użytkowa	627 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2

głębokość podstawy	800 mm
głębokość	800 mm
Ø koła	160 mm
liczba modułów narzędziowych (1 poziom)	5
szerokość podstawy	675 mm
liczba szyn nośnych (1 poziom)	3
materiał kółka	ogumienie pełne
wysokość	925 mm
Nośność maksymalna	400 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość	675 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC

Akcesoria

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK50	970130 SK50
Półki z pokrywą do wózków transportowych szerokość 627 mm	970175 627
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK50	970130 HSK50
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK100	970130 HSK100
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT szerokość 627 mm	970110 627
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C6	970130 C6
	970130 SK30

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK30

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C8

970130 C8

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK40

970130 SK40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C4

970130 C4

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK63

970130 HSK63

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI30

970130 VDI30

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI20

970130 VDI20

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C5

970130 C5

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK40

970130 HSK40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu 0

970130 0

Półki do wózków transportowych szerokość 627 mm

970170 627

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI40

970130 VDI40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK80

970130 HSK80