

Garant**Wózek transportowy z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa mm/
model: 627/A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Klasa artykułu	91L

Opis**Wykonanie:**

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (Ø 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwyty do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

w dostawie::

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i kółkami poliuretanowymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba szyn nośnych (1 poziom)	3
szerokość podstawy	675 mm

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość	675 mm
materiał kółka	Poliuretan
Ø koła	160 mm
liczba modułów narzędziowych (1 poziom)	5
głębokość podstawy	800 mm
wysokość	925 mm
głębokość	800 mm
Nośność maksymalna	400 kg
szerokość użytkowa	627 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC

Akcesoria

Moduły z uchwytami narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C6	970130 C6
Moduły z uchwytami narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK100	970130 HSK100
Moduły z uchwytami narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C5	970130 C5
Moduły z uchwytami narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK50	970130 HSK50
Półki z pokrywą do wózków transportowych szerokość 627 mm	970175 627
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT szerokość 627 mm	970110 627
Moduły z uchwytami narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI40	970130 VDI40

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C4	970130 C4
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK63	970130 HSK63
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C8	970130 C8
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI30	970130 VDI30
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu 0	970130 0
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK40	970130 SK40
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK40	970130 HSK40
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK80	970130 HSK80
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI20	970130 VDI20
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK30	970130 SK30
Półki do wózków transportowych szerokość 627 mm	970170 627
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK50	970130 SK50