

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa CNC kompletna z szufladami, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1025/3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Szafa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Z 3-stronną krawędzią zabezpieczającą przed stoczeniem i **rowkowaną matą gumową. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami** do mocowania listew działowych co 25 mm (do szuflad o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970705.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G: 26

Opis techniczny

masa	144 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa CNC z szufladami

Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931165 300
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21