

Garant GRIDLINE

**Szafa Tool-UNIT (bez modułu UNIT) z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, liczba modułów: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971203 2000
GTIN	4062406163617
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. 6 par szyn mocujących i 6 wsporników modułów UNIT na maksymalnie 18 modułów UNIT. Wysokość położenia szyn mocujących regulowana co 25 mm. Maksymalna nośność całkowita **pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a jednej szyny 150 kg.** Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa i szyny mocujące – szary jasny RAL 7035, drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20  
wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

wysokość	2000 mm
masa	81 kg
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	Drzwi skrzydłowe, przeszklone
Rodzaj produktu	Szafy CNC

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT do szaf/przegród o szerokości 40	971270 40
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20	971525 20
Moduły narzędziowe Tool-UNIT do uchwytów narzędziowych typu HSK63	971000 HSK63

Moduły narzędziowe Tool-UNIT do uchwytów narzędziowych typu SK40

971000 SK40

Moduły narzędziowe Tool-UNIT do uchwytów narzędziowych typu VDI20

971000 VDI20

Moduły narzędziowe Tool-UNIT do uchwytów narzędziowych typu C6

971000 C6

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000