

Garant GRIDLINE

Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami, wys. w mm/model: 800/7**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 972420 800/7 |
| GTIN | 4062406166847 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24 × 28G, z szufladami 20 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. **Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

- **przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie**
- **wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 800 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 700 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------|
| wysokość użytkowa | 700 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| masa | 113 kg |
| szerokość | 600 mm |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| wysokość | 800 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 |
| głębokość | 700 mm |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 50 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka |
| izolacja elektryczna | EGB/ESD |
| Atrybut nazwy produktu | 20x24G |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa ESD |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Zestawy wkrętek ESD do śrub Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 10 | 973220 10 |
| Zestaw do montażu precyzyjnego ESD liczba narzędzi 9 | 973225 9 |
| Zestaw wyposażenia ESD SMD liczba narzędzi 9 | 973230 9 |
| Zestaw do montażu podstawowego ESD liczba narzędzi 15 | 973235 15 |

