

Garant GRIDLINE

Wózki montażowe ESD kompletne, z szufladami na rolkach, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 685/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. Wózki montażowe 30 × 28G z 2 łożyskowanymi, **przewodzącymi** kołami stałymi i 2 skrętnymi o Ø 125 mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Komplet z szufladami 26 × 24G. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 100, 100, 150

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**
- **Uziemienie przez kółka.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość użytkowa	400 mm
Nośność maksymalna	600 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość	685 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
wysokość użytkowa bloku szuflad	400 mm
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
głębokość	700 mm
Liczba szuflad	4
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
masa	102 kg
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
wersja	mobilne
wersja	z szufladami
wysokość użytkowa szuflad	400 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu

Zamek patentowy	modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	dla wózków montażowych

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------