



## Zestaw frezów do radełkowania, Wielkość chwytu: 20mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290219 20
GTIN	4030741656903
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

**Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.**

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

#### Zawartość:

po 1 szt. frezu do radełkowania nr 290200 oraz nr 290210: wielk. 20

po 1 szt. rolek do radełkowania nr 290276 oraz nr 290281: wielk. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 2 szt. rolek do radełkowania nr 290261: wielk. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Opis techniczny

kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBR45° 1×BL15°
dla profilu radełkowania	RBL45° 1×BR15°
dla profilu radełkowania	RBR30° 1×AA
dla profilu radełkowania	RBL30° 1×AA
dla profilu radełkowania	RAA 1×BR30°

dla profilu radełkowania	RAA 1×BL30°
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Frez do radełkowania uniwersalny wielkość chwytu 16X mm	290210 16X
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Frez do radełkowania uniwersalny wielkość chwytu 20 mm	290200 20
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Frez do radełkowania uniwersalny wielkość chwytu 20 mm	290210 20
Krażki do radełkowania PM Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8