

**Garant****Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe, nastawiony moment obrotowy: 3,5 Nm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211750 3,5
GTIN	4045197764294
Klasa artykułu	21B

**Opis****Wykonanie:**

Wkrętak dynamometryczny z przyczepnym uchwytem poprzecznym z 2 rodzajów materiału. Wartość momentu obrotowego jest ustawiona na stałe. Gniazdo z magnesami trwałymi.

**Funkcja:**

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób **słyszalny i wyczuwalny**. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z **bitami 1/4 cala** z chwytem **C 6,3** lub **E 6,3**, np. **bitem Torx Plus®** nr **674252**. Idealne do dokładnego mocowania odwracanych płytek skrawających zgodnie z podanym momentem dokręcenia.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**wskazówka:**

Dostawa **bez** bitów.

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego:  $\pm 10\%$   
 uchwyty bitów: D 6,3  
 uchwyty bitów: F 6,3  
 dokładność pomiaru momentu obrotowego:  $\pm 10\%$   
 długość całkowita L: 107 mm  
 długość grotu: 50 mm  
 nastawiony moment obrotowy: 3,5 Nm

## Opis techniczny

dokładność pomiaru momentu obrotowego	$\pm 10\%$
długość grotu	50 mm
nastawiony moment obrotowy	3,5 Nm
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
Zasada zadziałania	wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
przełączalny odczyt	Nm
norma	DIN EN ISO 6789
długość całkowita L	107 mm
Feedback	Wyzwalający
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wstępnie ustawiony
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

## Akcesoria

„TQ-Station” – stacja do przechowywania na wkrętaki dynamometryczne

---

659964