



Zestaw wkrętek kątowych 6-kątnych, ramię krótkie, z końcówką sferyczną chromowane, liczba wkrętek: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	626069 9
GTIN	7610733266098
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwyć odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 626068: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

liczba wkrętek	9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe 6-kątne
kod kolorów	nie
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
Rodzaj produktu	Wkrętki

Aksesoria

Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 8 mm	626068 8
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 4 mm	626068 4
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 2 mm	626068 2
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 10 mm	626068 10
Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych Typ 11	626250 11
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 1,5 mm	626068 1,5
Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 3 mm	626068 3
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 6 mm	626068 6
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 5 mm	626068 5
Wkręta kątowne 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferycznąchromowane sześciokąt 2,5 mm	626068 2,5