




## Płyta bazowa ZeroClamp (zależna od typu maszyny / stołu), typ: 14014



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	360014 14014
GTIN	4045197777188
Klasa artykułu	310

### Opis

#### Wykonanie:

Otwór centralny ? 25 H7 do mocowania zestawu centrującego.

#### Materiał:

**Płyta podstawy** z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025, bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808/12805.

#### wskazówka:

Rysunek może się różnić w zależności od typu maszyny.

pasują do maszyn typu: MAZAK VARIAX 500

Ø gniazda mocującego: 120 mm

liczba gniazd mocujących: 4

Ø A: 500 mm

szerokość B: 400 mm

wysokość H: 44 mm

### Opis techniczny

pasują do maszyn typu	MAZAK VARIAX 500
Ø A	500 mm
Ø gniazda mocującego	120 mm

wymiar S	200 mm
wysokość H	44 mm
liczba gniazd mocujących	4
szerokość B	400 mm
typ	14014
Wymiar krzyżowy	nie
Seria	ZeroClamp

## Akcesoria

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12808	360017 12808
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp - blok przyłączeniowy typ 12805	360017 12805
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/190	360025 18M16/190

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp - osłony płyty bazowej typ 18290	360021 18290
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 30M24/190	360025 30M24/190
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym typ 25M10/138	360025 25M10/138