

HOLEX**Przedłużki uchwytów głowicy frezarskiej długie, \varnothing trzpienia d_1 : 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301106 32
GTIN	4045197779304
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Czop mocujący, otwór i powierzchnie oporowe kołnierza szlifowane.

Zastosowanie:

Do elastycznego przedłużania uchwytów do głowic frezarskich. Wariant korzystny cenowo w stosunku do drogich wykonań specjalnych. 3 możliwości zastosowania: przedłużka krótka (45 mm) albo długa (70 mm) lub maksymalnie połączenie dwóch krótkich przedłużeń (2×45 mm).

w dostawie::

Z odpowiednią śrubą mocującą frezy.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840,

śruby zamienne nr 301107; 301108; 301111,

śruba zamienna nr 301109 do mocowania 2 krótkich przedłużeń (2×45 mm).

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

\varnothing zewn. D: 78 mm

Długość całkowita L: 70 mm

A: 24 mm

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	78 mm
\varnothing trzpienia d_1	32 mm

Długość całkowita L	70 mm
A	24 mm
norma	DIN 6357
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 16 mm	301108 16
Klucze specjalne do Ø trzpienia 13 mm	309840 13
Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 40 mm	301108 40
Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 27 mm	301108 27
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 32 mm	301108 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Śruba zaciskowa do przedłużki 70 mm do trzpieni Ø D1 22 mm	301108 22
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Śruba zabezpieczająca do przedłużki do długości trzpienia L 70 mm	301111 70
Klucze specjalne do Ø trzpienia 60 mm	309840 60
Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16