



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/2 cala 22-częściowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637891
GTIN	4018754260911
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zestaw **Quick-Release** w niełamiwych pudełkach z tworzywa sztucznego ABS, z wkładkami. Grzechotka, przedłużka, przegub Cardana i zestaw nasadek tworzą **stabilną i pewną całość**. Mocne i pewne połączenia, które można łatwo rozłączyć za pomocą przycisku Quick-Release.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 16 szt. nr 642200 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 przetyczka QR: nr 641350

3 przedłużki QR: nr 641045 rozm. 75; 130; 255

1 przegub Cardana QR: nr 641650

1 grzechotka QR: nr 640440

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-32 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-32 mm
liczba części	22
rozwartości kluczy	metryczne
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
z QuickRelease	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642200 30
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642200 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642200 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642200 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642200 11
Grzechotka drobnozębna z wypychaczem, 1/2 cala QuickRelease Typ 1/2	640440 1/2
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642200 14
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642200 12
Przedłużka, 1/2 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm	641045 75
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642200 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642200 19
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642200 16
Przetyczka, 1/2 cala QuickRelease długość całkowita 300 mm	641350 300

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642200 15
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642200 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642200 27
Przegub Cardana, 1/2 cala QuickRelease Typ 1/2	641650 1/2
Przedłużka, 1/2 cala QuickRelease długość całkowita 255 mm	641045 255
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642200 32
Przedłużka, 1/2 cala QuickRelease długość całkowita 130 mm	641045 130
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642200 21
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642200 22