



Zestaw kluczy nasadowych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630021
GTIN	4018754261130
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M20.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M18.

Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 – M14. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 9 szt. nr 631000 wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Nasadki 6-kątne, 1/2 cala: 10 szt. nr 642200 wielk. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 5 szt. nr 631500, wielk. E4; E5; E6; E7; E8

Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 7 szt. nr 642700, wielk. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631700 wielk. 3; 4; 5.

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643200 wielk. 6; 8; 10; 12; 14

Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 631801 rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 7 szt. nr 643650, wielk. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255
 Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
 Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
 Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
 Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
 Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS
 wysokość: 82 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
 Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-30 mm
 Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-14 mm

Opis techniczny

liczba części	63
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-30 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Opakowanie	kasecie z tworzywa sztucznego ABS
długość	481 mm
szerokość	288 mm
wysokość	82 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Grzechotka przełączalna, 1/4 cala Typ 1/4	632000 1/4
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E8	631500 E8

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642200 24
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX8	631801 TX8
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E18	642700 E18
Grzechotka przełączalna, 1/2 cala Typ 1/2	640100 1/2
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642200 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643200 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E7	631500 E7
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642200 22
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 3 mm	631700 3
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E4	631500 E4
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX27	643650 TX27
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX55	643650 TX55
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E5	631500 E5
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX20	631801 TX20
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E24	642700 E24
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX45	643650 TX45
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643200 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643200 12
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E20	642700 E20
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642200 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642200 21
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633000 116

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX10	631801 TX10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643200 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642200 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642200 17
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX9	631801 TX9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643200 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX25	631801 TX25
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642200 19
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX30	643650 TX30
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX15	631801 TX15
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633500 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 4 mm	631700 4
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E6	631500 E6
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	642700 E10
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie sześciokąt 5 mm	631700 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631000 9
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E12	642700 E12
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642200 27

Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E14	642700 E14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX40	643650 TX40
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX60	643650 TX60
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642200 13
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632800 150
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX50	643650 TX50
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E16	642700 E16
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50