



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych wymiary calowe, 1/2 cala 23-częściowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	638711
GTIN	4018754260966
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem do 3/4 cala (wymiary amerykańskie).

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 17 szt. nr 642400

rozm. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 50; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa ABS

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
rozwartości kluczy	calowe

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	3/8-1.1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	23
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11/16 cal	642400 11/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/8 cal	642400 1.1/8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.3/16 cal	642400 1.3/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 5/8 cal	642400 5/8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15/16 cal	642400 15/16
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 3/4 cal	642400 3/4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 7/16 cal	642400 7/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/4 cal	642400 1.1/4
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 9/16 cal	642400 9/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1.1/16 cal	642400 1.1/16
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13/16 cal	642400 13/16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 25/32 cal	642400 25/32
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 50 mm	641000 50
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1 cal	642400 1
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 1/2 cal	642400 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 3/8 cal	642400 3/8

Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19/32 cal	642400 19/32
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 7/8 cal	642400 7/8
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2