




Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2 cala do wkrętów Torx® 35 elem.



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630031 |
| GTIN | 4018754261017 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 – M20. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M14.

Do śrub Torx® wewn. z kołkiem zabezpieczającym z gwintem M3 – M8. Ze sprawdzianem do śrub Torx®.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie:

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 3 szt. nr 631500, wielk. E4; E5; E6

Nasadki 3/8 cala do śrub Torx®: 4 szt. nr 637450, wielk. E7; E8; E10; E12

Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 642700, wielk. E11; E14; E16; E18; E20; E24

Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 2 szt. nr 631801 rozm. TX8; TX9

Nasadki wkrętakowe 3/8 cala do śrub Torx®: 5 szt. nr 637560, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 643650, wielk. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Bity z otworem do Torx® C 6,3: 7 szt., zbliżone do nr 675350, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Adapter do grotów typu bit: 1 szt. podobne do nr 676945 rozm. 8/4

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| liczba części | 35 |
| Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS |
| długość | 413 mm |
| szerokość | 230 mm |
| wysokość | 57 mm |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX15 | 637560 TX15 |
| Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E6 | 631500 E6 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX40 | 643650 TX40 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E11 | 642700 E11 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX9 | 631801 TX9 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E16 | 642700 E16 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX30 | 643650 TX30 |
| | 643650 TX50 |

| | |
|---|-------------|
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX50 | |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX55 | 643650 TX55 |
| Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E5 | 631500 E5 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX20 | 637560 TX20 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX8 | 631801 TX8 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E18 | 642700 E18 |
| Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E10 | 637450 E10 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX25 | 637560 TX25 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E14 | 642700 E14 |
| Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E4 | 631500 E4 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX27 | 637560 TX27 |
| Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E8 | 637450 E8 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX45 | 643650 TX45 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX60 | 643650 TX60 |
| Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E7 | 637450 E7 |
| Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX10 | 637560 TX10 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E20 | 642700 E20 |
| Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E24 | 642700 E24 |
| Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E12 | 637450 E12 |