



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem. metryczne / calowe



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630661
GTIN	4018754260645
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M1,6 – M8.

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem maks. 3/8 cala (wymiary calowe amerykańskie).

Materiał:

chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 15 szt. nr 631000

rozm. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 631100

rozm. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużki: 2 szt. nr 632400

rozm. 50; 150

Przedłużka elastyczna: 1 szt. nr 632500, rozm. 150

Przegub: 1 szt.

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny / calowy
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	3,2-14 mm
liczba części	33
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	3/16-9/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
długość	322 mm
szerokość	135 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631000 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633500 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 3,5 mm	631000 3,5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631000 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita mm	633000
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631000 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631000 12
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita mm	632800
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631000 4

Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632400 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 14 mm	631000 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631000 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 3,2 mm	631000 3,2