



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 39-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639261
GTIN	4018754261192
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M20, śrub Torx® zewn. z gwintem M6 – M20. Śruby z gniazdem 6-kątnym gwint M6 – M18, śrub Torx® wewn. z gwintem M4 – M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 642200 rozm. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

nasadki do śrub Torx®: 7 szt. nr 642700, wielk. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

nasadki 6-kątne,: 6 szt. nr 643200 wielk. 5; 6; 8; 10; 12; 14

nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 9 szt. nr 643650 wielk. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300

przedłużki: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2

przechowywane w: Kasea z tworzywa ABS

Opis techniczny

rozwartości kluczy

metryczne

liczba części	39
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	5-14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-30 mm
długość	481 mm
szerokość	288 mm
wysokość	82 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E12	642700 E12
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 30 mm	642200 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643200 5
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 16 mm	642200 16
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX55	643650 TX55
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX30	643650 TX30
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E18	642700 E18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarość klucza 27 mm	642200 27
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX27	643650 TX27
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	642700 E10
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E20	642700 E20

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX20	643650 TX20
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642200 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642200 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643200 8
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642200 8
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX45	643650 TX45
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642200 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643200 12
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX25	643650 TX25
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642200 18
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E24	642700 E24
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX50	643650 TX50
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E14	642700 E14
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX40	643650 TX40
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643200 6
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642200 22
Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx® profil Torx® E16	642700 E16
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX60	643650 TX60
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643200 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642200 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642200 21
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642200 24

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm

643200 14