



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 3/8 cala 19 elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	633991
GTIN	4018754260683
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zestaw **Quick-Release** w niełamiwych pudełkach z tworzywa sztucznego ABS, z wkładkami.

Grzechotka, przedłużka, przegub Cardana i zestaw nasadek tworzą **stabilną i pewną całość**.

Mocne i pewne połączenia, które można łatwo rozłączyć za pomocą przycisku Quick-Release.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M14.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

Nasadki 12-kątne: 14 szt. nr 637000

roz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Uchwyt poprzeczny QR: 1 szt. nr 635750

Przedłużka QR: 2 szt. nr 635645, roz. 75; 240

Przegub Cardana QR: 1 szt. nr 636250

Grzechotka QR: 1 szt. nr 635155

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-22 mm

### Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 12-kątny
liczba części	19
rozwartości kluczy	metryczny
długość	322 mm
szerokość	134 mm
wysokość	57 mm
z QuickRelease	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 19 mm	637000 19
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 22 mm	637000 22
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 13 mm	637000 13
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637000 16
Przegub Cardana, 3/8 cala QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 240 mm	635645 240
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 15 mm	637000 15
Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 165 mm	635750 165
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637000 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 21 mm	637000 21
Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease Typ	635155
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9 mm	637000 9
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637000 17
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637000 10

Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm	635645 75
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637000 12
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637000 14
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637000 18
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 8 mm	637000 8