



## Zestaw bitów, ze stali nierdzewnej 30-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	675796
GTIN	4013288115126
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

#### Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675490 1 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675492 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675494 po 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675496 2 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 3 szt. rozm. TX20; 3 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40

Adapter „Rapidaptor Stainless”: 1 szt. nr 675020 rozm. 6,35

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
oznaczenie producenta	Bit-Check 30 Stainless 1
długość bitów	25 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
liczba części	30
kod kolorów	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

## Akcesoria

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675492 3/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675492 2/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675490 3/25
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3S	675020 6,3S
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675494 3
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX10	675496 TX10
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX25	675496 TX25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	675494 4
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675490 2/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675494 5

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX15	675496 TX15
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675492 1/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675490 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX40	675496 TX40
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX30	675496 TX30
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 2,5 mm	675494 2,5
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX20	675496 TX20