



Zestaw bitów 10-elementowy, stal nierdzewna „Stainless“



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675681
GTIN	4013288111852
Klasa artykułu	63H

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675490 1 szt. wielk. 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675492 1 szt. wielk. 1/25; 2 szt. wielk. 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675496 po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Adapter „Rapidaptor Stainless”: 1 szt. nr 675020 rozm. 6,35

Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
materiał	Stal stopowa, INOX
liczba części	10

Rodzaj produktu

Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675492 2/25

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX30

675496 TX30

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX25

675496 TX25

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX10

675496 TX10

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX20

675496 TX20

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm

675492 1/25

Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3S

675020 6,3S

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, profil Torx® TX15

675496 TX15

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3ze stali stopowej „Stainless”, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675490 2/25