

**Zestaw bitów 10-elementowy, ze strefą skrętną, Typ: KPS****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 675701 KPS |
| GTIN | 4013288095695 |
| Klasa artykułu | 63H |

Opis**Zawartość:**

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675220 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski Pozidriv |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie |
| oznaczenie producenta | Bit-Check 10 Universal 3 |
| liczba części | 10 |

Rodzaj produktu

Narzędzie do bitów

Akcesoria

Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K 675020 6,3K

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm 675220 1/25

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm 675220 2/25

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm 675220 3/25

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm 675200 1/25

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm 675200 3/25

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm 675200 2/25