



Zestaw bitów uniwersalnych 30-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675791
GTIN	4013288191595
Klasa artykułu	63H

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675380 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: zbliżone do nr 675550 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0x5,5

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
oznaczenie producenta	Bit-Check 30 Universal 1
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnątwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675380 2/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX25	675350 TX25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 8 mm	675240 8
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX20	675350 TX20
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX40	675350 TX40
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675240 3
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	675240 4
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675240 5
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675520 1/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675240 6

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnąwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675380 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675200 3/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX10	675350 TX10
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX30	675350 TX30
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnąwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675380 1/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675200 2/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX15	675350 TX15