



Zestaw bitów BiTorsion 61-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675950
GTIN	4013288179937
Klasa artykułu	63H

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: Nr 675510 1 szt. rozm. 1/25; 2 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: Nr 675520 2 szt. rozm. 1/25; 8 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: Nr 675530 1 szt. rozm. 1/25; 2 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 8 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z gniazdem 6-kątnym: 3 szt. wielk. 2,5; 3 szt. wielk. 3,0; 3 szt. wielk. 4,0; 2 szt. wielk. 5,0

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Torx® wewn.: Nr 675550 3 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 4 szt. rozm. TX20; 4 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
oznaczenie producenta	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
długość bitów	25 mm
liczba części	61
kod kolorów	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675530 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX20	675550 TX20
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675510 2/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675520 2/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX15	675550 TX15
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675530 2/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675530 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675510 3/25

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX30	675550 TX30
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX40	675550 TX40
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675510 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX10	675550 TX10
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675520 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675520 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3BiTorsion profil Torx® TX25	675550 TX25