

Garant**Przyrządy regulacyjne, Typ: VG1/US****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

- 15-calowy ekran dotykowy, intuicyjna i łatwa obsługa na podstawie symboli
- urządzenie kalibracyjne wmontowane w uchwycie podstawowym
- możliwość odkładania przedmiotów na przyrządzie
- szybki przesuw obu osi (X / Z) pojedynczo lub równocześnie
- dokładna regulacja obu osi (X / Z)
- wrzeczono z pozycjonowaniem $4 \times 90^\circ$ i z hamulcem.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie lub w centrum obróbkowym.

w dostawie::

Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym, klawiatura, półki blaszane, środek do czyszczenia krawędzi i program pomiarowy w popularnych językach obcych.

Wyp. dodatkowe:

- Szafka dolna nr 354767.
- Redukcje nr 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Drukarki etykiet nr 085505 rozm. LW450 (DYMO).
- Etykiety nr 085565.
- Pokrywa nr 354789 rozm. 1.

wskazówka:

Zdjęcie może odbiegać od oryginału.

Uchwyty podstawowe: SK50

szybkie przestawianie: elektromagnetyczne

metoda pomiarowa: Przyrząd regulacyjny z ekranem dotykowym 15 cali

sterowanie pomiarami: elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC

zakres pomiaru X: 400 mm

zakres pomiaru Z: 500 mm

Opis techniczny

szerokość podstawy	860 mm
sterowanie pomiarami	elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC
głębokość	590 mm
Uchwyty podstawowe	SK50
zakres pomiaru Z	500 mm
szybkie przestawianie	elektromagnetyczne
metoda pomiarowa	Przyrząd regulacyjny z ekranem dotykowym 15 cali
Obciążenie wrzeciona	100 kg
zakres pomiaru X	400 mm
masa	150 kg
wysokość	1060 mm
Szerokość całkowita	1500 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze

Akcesoria

Redukcje SK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H50	354776 50/H50
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V20	354774 50/V20
Przyrządy do pomiaru środka obrotu	354785
Środki do czyszczenia ekranu Flatscreen Cleaner zawartość ml	083026

Drukarka etykiet LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Redukcje SK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H63	354776 50/H63
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V40	354774 50/V40
Redukcje SK50 / SK uchwyt podstawowy SK/ redukcja SK 50/40	354772 50/40
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V25	354774 50/V25
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V16	354774 50/V16
Redukcje SK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H100	354776 50/H100
Szafka dolna do VG1, nr 354760	354765
Środek do czyszczenia krawędzi skrawających	354788
Redukcje SK50 / SK uchwyt podstawowy SK/ redukcja SK 50/30	354772 50/30
Pokrowiec chroniący przed pyłem, 2-elem. Typ 1	354789 1
Zestaw etykiet adresowych, białych szerokość etykiety × wysokość etykiety 28X89 mm	085565 28X89
Redukcje SK50 / PSC63 uchwyt podstawowy SK/ redukcja PSC 50/C63	354778 50/C63
Zestaw etykiet adresowych, białych szerokość etykiety × wysokość etykiety 36X89 mm	085565 36X89
Redukcje SK50 / HSK uchwyt podstawowy SK/ redukcja HSK 50/H40	354776 50/H40
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V30	354774 50/V30
Redukcje SK50 / VDI uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI 50/V50	354774 50/V50