



## Odległościomierz laserowy, Typ: GLM40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Klasa artykułu	46T

### Opis

#### Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu (IP 54). Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1.

#### Norma:

Odległościomierz laserowy z solidną, odporną na uderzenia obudową, zabezpieczony przed bryzgami wody i kurzem (IP 54). Oświetlany, trzywierszowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1. Gwint w statywie 1/4 cala. Wbudowany sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Opracowywanie cyfrowych rzutów poziomych, import istniejących rzutów poziomych, obróbka i eksport wyników pracy oraz łatwe wykonywanie pomiarów na placu budowy. Transfer danych przez Bluetooth®.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

z futerałem. W komplecie baterie nr 081561 LR3.

#### Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558  
stopień ochrony IP: IP 54

dokładność pomiaru:  $\pm 1,5$  mm  
 Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081551 LR3  
 zasięg: 40 m  
 dodawanie / odejmowanie: tak  
 pomiar powierzchni i objętości: tak  
 pomiar pośredni (z równania Pitagorasa): tak

## Opis techniczny

zasilanie bat.	081551 LR3
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
dodawanie / odejmowanie	tak
trwałość baterii (pomiar)	5000
pomiar powierzchni i objętości	tak
wysokość	24 mm
szerokość	41 mm
wywołanie wyników ostatnich pomiarów	tak
zasięg	40 m
stopień ochrony IP	IP 54
dokładność pomiaru	$\pm 1,5$ mm
długość	105 mm
masa	100 g
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
klasa lasera wg IEC 825-1	2
Rodzaj produktu	Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------

Fotostatyw	468558
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3