

**Garant****Wózki platformowe do pojemników Euronorm, Typ: TNB1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe z pełnym ogumieniem, piasty z łożyskami rolkowymi.

**Pasuje do:**

pojemników Euronorm nr 963378, 963379, 963380, wielk. NB10-NB80.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrny **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

masa	9,6 kg
głębokość	400 mm
Nośność maksymalna	250 kg

materiał rolek	Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
Ø koła	125 mm
wysokość	910 mm
szerokość	790 mm
wysokość ramy podporowej	180 mm
Rodzaj produktu	Wózek z uchwytem jednoręcznym

## Akcesoria

pojemniki Euronormniebieski Typ NB20	963379 NB20
Pojemniki Euronormszare Typ NB31	963380 NB31
Pojemniki Euronormszare Typ NB80	963380 NB80
pojemniki Euronormczerwony Typ NB42	963378 NB42
pojemniki Euronormniebieski Typ NB14	963379 NB14
Pojemniki Euronormszare Typ NB14	963380 NB14
pojemniki Euronormczerwony Typ NB20	963378 NB20
pojemniki Euronormczerwony Typ NB70	963378 NB70
Pojemniki Euronormszare Typ NB15	963380 NB15
Pojemniki Euronormszare Typ NB55	963380 NB55
pojemniki Euronormczerwony Typ NB14	963378 NB14
pojemniki Euronormczerwony Typ NB10	963378 NB10
Pojemniki Euronormszare Typ NB33	963380 NB33
pojemniki Euronormniebieski Typ NB42	963379 NB42
Pojemniki Euronormszare Typ NB42	963380 NB42
pojemniki Euronormniebieski Typ NB10	963379 NB10
Pojemniki Euronormszare Typ NB20	963380 NB20
Pojemniki Euronormszare Typ NB34	963380 NB34
Pojemniki Euronormszare Typ NB24	963380 NB24

Pojemniki Euronormszare Typ NB70	963380 NB70
Pojemniki Euronormszare Typ NB10	963380 NB10
pojemniki Euronormniebieski Typ NB70	963379 NB70
Pojemniki Euronormszare Typ NB50	963380 NB50