

Garant**Zestawy kluczy płasko-oczkowych, liczba kluczy: 19****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613610 19
GTIN	4062406220600
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zalety:

- **Śruby są chwymane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Kluczy płaskie
-----------------	----------------

Aksesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613600 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 9 mm	613600 9
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613600 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 6 mm	613600 6
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 14 mm	613600 14
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613600 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613600 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613600 19
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613600 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613600 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 12 mm	613600 12
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613600 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613600 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613600 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613600 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 20 mm	613600 20
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 15 mm	613600 15
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 11 mm	613600 11
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613600 10