

## PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085430 5
GTIN	5022044002951
Klasa artykułu	08W

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.

**wysokowydajne stemple precyzyjne**, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

**pismo normalne** tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

#### Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

#### wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

### Opis techniczny

trzon	9,5
wysokość pisma	5 mm
długość całkowita	70 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

## Akcesoria

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/L mm	085431 5/L
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/X mm	085431 5/X
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/K mm	085431 5/K
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/T mm	085431 5/T
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/E mm	085431 5/E
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/G mm	085431 5/G
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/C mm	085431 5/C
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/R mm	085431 5/R
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/F mm	085431 5/F
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/N mm	085431 5/N
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/B mm	085431 5/B
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/J mm	085431 5/J
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/V mm	085431 5/V

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/H mm	085431 5/H
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/P mm	085431 5/P
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/U mm	085431 5/U
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/O mm	085431 5/O
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/Q mm	085431 5/Q
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/I mm	085431 5/I
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/Y mm	085431 5/Y
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/W mm	085431 5/W
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/A mm	085431 5/A
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/D mm	085431 5/D
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/S mm	085431 5/S
Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/& mm	085431 5/&
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/Z mm	085431 5/Z
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 5/M mm	085431 5/M