



Piły szablone akumulatorowe, Typ: GSA18VLIC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła szablona Bosch z systemem SDS do szybkiej i wygodnej wymiany brzeszczotu.

- **Technologia litowo-jonowa Bosch Professional zapewnia długą żywotność i wydajność akumulatora.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Ergonomiczny uchwyt Softgrip.**
- **Z lampą warsztatową LED.**

Kompaktowa piła szablona o niskim ciężarze i niewielkim obwodzie chwytu, również do wykonywania prac nad głową i jedną ręką.

Regulacja prędkości skrawania, małe drgania dzięki **układowi kompensacji drgań**.

Z lampą warsztatową LED.

w dostawie::

W komplecie walizka transportowa, 2 × brzeszczot, 2× akumulator, ładowarka szybkiego działania. W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5,0 Ah, ładowarka szybkiego działania, 1 brzeszczot mieczowy S 922 AF elastyczny do metalu, 1 brzeszczot mieczowy S 922 EF elastyczny do metalu, 1 brzeszczot mieczowy S 922 HF elastyczny do drewna i metalu, wkładka do L-BOXX 136, L-BOXX 136.

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851–073859.

Opis techniczny

długość skoku	21 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
pojemność akumulatora	5 Ah
oznaczenie producenta	GSA 18 V-LIC
liczba skoków	0 - 3050 min ⁻¹
masa	2,5 kg
cechy szczególne	SDS, LED
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. wibracje wg EN	8,8 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922BF	588600 922BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122EF	588600 1122EF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EF	588600 922EF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 922EHM	588600 922EHM
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1122BF	588600 1122BF
Zestawy brzeszczotów miedzowych Nazwa 1155CHM	588600 1155CHM
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV