



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 23-elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637818 6
GTIN	4062406230821
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.** Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. z nasadkami 6-kątnymi nr 642220.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki: 17 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320

przedłużki: 3 szt. nr 641020 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620

grzechotka: 1 szt. nr 640190

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 62 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-34 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	23

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-34 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
rozwartości kluczy	metryczne
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	407 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Pudełka systemowe Typ 4	630323 4
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 637818	630324 637818
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Pudełka systemowe Typ 3	630323 3
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641020 75