



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 12 elem., Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637668 6
GTIN	4062406230791
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M16.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 642220 wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 przedłużki: po 1 szt. nr 641020 wielk. 130; 255

1 grzechotka: Nr 640190

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 62 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-24 mm

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
rozwarości kluczy	metryczny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-24 mm
liczba części	12
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	407 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642220 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642220 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642220 13
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 637668	630324 637668
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642220 10
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642220 21
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642220 22
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642220 19
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642220 16
Pudełka systemowe Typ 4	630323 4
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642220 17