

PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085430 6
GTIN	5022044003408
Klasa artykułu	08W

Opis

Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.

wysokowydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

Opis techniczny

wysokość pisma	6 mm
trzon	9,5
długość całkowita	70 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

Akcesoria

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/E mm	085431 6/E
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/F mm	085431 6/F
Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/Y mm	085431 6/Y
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/R mm	085431 6/R
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/T mm	085431 6/T
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/K mm	085431 6/K
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/M mm	085431 6/M
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/U mm	085431 6/U
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/V mm	085431 6/V
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/I mm	085431 6/I
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/J mm	085431 6/J
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 6/S mm	085431 6/S
	085431 6/W

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/W mm

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/O mm

085431 6/O

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/A mm

085431 6/A

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/X mm

085431 6/X

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/& mm

085431 6/&

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/N mm

085431 6/N

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/H mm

085431 6/H

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/L mm

085431 6/L

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/D mm

085431 6/D

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/Z mm

085431 6/Z

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/B mm

085431 6/B

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/Q mm

085431 6/Q

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/G mm

085431 6/G

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/P mm

085431 6/P

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z
wysokość czcionki /znaków 6/C mm

085431 6/C