

PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085430 10
GTIN	5022044005181
Klasa artykułu	08W

Opis

Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasce z tworzywa sztucznego.

wysokowydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

Opis techniczny

wysokość pisma	10 mm
długość całkowita	89 mm
trzon	14,3
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

Akcesoria

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/T mm	085431 10/T
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/V mm	085431 10/V
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/L mm	085431 10/L
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/S mm	085431 10/S
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/R mm	085431 10/R
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/Z mm	085431 10/Z
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/U mm	085431 10/U
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/I mm	085431 10/I
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/B mm	085431 10/B
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/W mm	085431 10/W
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/N mm	085431 10/N
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/X mm	085431 10/X
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/G mm	085431 10/G

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/F mm	085431 10/F
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/J mm	085431 10/J
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/O mm	085431 10/O
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/P mm	085431 10/P
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/E mm	085431 10/E
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/D mm	085431 10/D
Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/H mm	085431 10/H
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/A mm	085431 10/A
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/Y mm	085431 10/Y
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/M mm	085431 10/M
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/C mm	085431 10/C
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/& mm	085431 10/&
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/Q mm	085431 10/Q
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 10/K mm	085431 10/K