

## PRYOR

Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085430 8
GTIN	5022044005174
Klasa artykułu	08W

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.

**wysokowydajne stemple precyzyjne**, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

**pismo normalne** tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

#### Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

#### wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

### Opis techniczny

trzon	12,7
wysokość pisma	8 mm
długość całkowita	89 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

## Akcesoria

Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/L mm	085431 8/L
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/M mm	085431 8/M
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/H mm	085431 8/H
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/Q mm	085431 8/Q
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/T mm	085431 8/T
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/K mm	085431 8/K
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/Y mm	085431 8/Y
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/W mm	085431 8/W
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/G mm	085431 8/G
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/& mm	085431 8/&
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/A mm	085431 8/A
Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z wysokość czcionki /znaków 8/P mm	085431 8/P
	085431 8/S

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/S mm

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/O mm

085431 8/O

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/B mm

085431 8/B

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/C mm

085431 8/C

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/E mm

085431 8/E

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/N mm

085431 8/N

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/Z mm

085431 8/Z

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/U mm

085431 8/U

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/I mm

085431 8/I

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/F mm

085431 8/F

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/J mm

085431 8/J

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/R mm

085431 8/R

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/X mm

085431 8/X

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/D mm

085431 8/D

Znaczniki literowe – pojedyncze, pismo normalne A-Z  
wysokość czcionki /znaków 8/V mm

085431 8/V