

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, z chłodzeniem wewnętrznym, HSK-E 40 A = 75, zakres mocowania: 1-6 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

- **obrobione powierzchnie czynne HSK**
- **chwyt przetoczony po utwardzeniu**
- **z otworem Balluffchip**
- **tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą od tyłu przezuchwyty, nie jest potrzebna nakrętka mocująca!**

Zalety:

Duży zakres roboczy oraz zoptymalizowany kontur redukuje drgania. Chłodzenie za pośrednictwem tulejki zaciskowej przez narzędzie lub wzdłuż chwytu. Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 i 309573.

Klucze nasadowe nr 309890, **tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.**

Strategia skrawania: HSC

Ø D₁: 10,1 mm

Ø D₂: 13,5 mm

Ø zewn. D: 44 mm

Długość użyteczna L₁: 35 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	44 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
zakres mocowania	1 - 6 mm
wymiar A długości wysięgu	75 mm
Długość użyteczna L ₁	35 mm
adapter	HSK-E 40 A = 75
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 1 mm	309572 1
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 2 mm	309572 2
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 3 mm	309572 3
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 4 mm	309572 4
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 5 mm	309572 5
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 6 mm	309572 6

Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 1 mm	309573 1
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 2 mm	309573 2
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 3 mm	309573 3
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 4 mm	309573 4
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 5 mm	309573 5
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 6 mm	309573 6