



Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych 90°– 100°, długich, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane, Liczba wkrętek: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627386 9
GTIN	7610733282845
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana i chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 627381: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

Opakowanie	uchwycie z tworzywa sztucznego
liczba wkrętek	9
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
powierzchnia	chromowane

końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
ramię krótkie	tak
wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 4 mm	627381 4
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 3 mm	627381 3
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 2,5 mm	627381 2,5
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 5 mm	627381 5
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 2 mm	627381 2
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 10 mm	627381 10
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 8 mm	627381 8
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 6 mm	627381 6
Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniemchromowane sześciokąt 1,5 mm	627381 1,5

